


# Nihajna prirobnica SNCB-63

Številka dela: 174393

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Na podlagi standarda	ISO 15552
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Največ. obremenitev	4 kN
Teža izdelka	375 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	aluminijeva tlačna litina
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material ležaja	Umetna masa
Material plošče	jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano