


# Nihajna prirobnica SNCS-50

Številka dela: 174399

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Velikost                         | 50                                                                    |
| Na podlagi standarda             | ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                                      |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Temperatura okolice              | -40 °C...150 °C                                                       |
| Največ. obremenitev              | 2.5 kN                                                                |
| Teža izdelka                     | 216 g                                                                 |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                                       |
| Material elementa za pritrditev  | aluminijeva tlačna litina                                             |
| Material zglobnega ležaja        | jeklo<br>PTFE                                                         |
| Material vijakov                 | jeklo<br>pocinkano                                                    |