


Nihajna prirobnica SNCS-100

Številka dela: 174402

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	9 kN
Teža izdelka	683 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina
Material zglobnega ležaja	jeklo PTFE
Material vijakov	jeklo pocinkano