


Nihajni zatič ZNCF-40

Številka dela: 174412

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Na podlagi standarda	ISO 15552
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	285 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	Lito nerjavno jeklo
Material vijakov	jeklo pocinkano