

Večpoložajni modul DPNC-40

Številka dela: 174419

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	408 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	jeklo
Material navojnih zatičev	jeklo pocinkan
Material matice	Jeklo pocinkano