

Večpoložajni modul DPNC-50

Številka dela: 174420

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	698 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina
Material navojnih zatičev	jeklo pocinkan
Material matice	Jeklo pocinkano