

Kabel z vtičnico KMEB-2-230-5

Številka dela: 174847

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	400 g
Električni priključek	4-polni doza, kotna oblika Oblika C v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Nazivna delovna napetost AC	230 V
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	5 m
Premer kabla	6.2 mm
Zgradba kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Material ohišja	PA POM
Material vtičnih kontaktov	Bron