


Dušilni ventil GRGO-M3-QS-3

Številka dela: 175045
Izdelek, ki se opušča

FESTO

deluje v obeh smereh toka. Z natično-vijačnim priključkom QS.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Pnevmatični priključek 1	M3
Pnevmatični priključek 2	QS-3
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	41 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	95 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Masa izdelka	14 g
Material of threaded plug	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Med (medenina)
Material swivel fitting	cinkova tlačna litina