

# Pritrdilni sklop SMBR-8-16

Številka dela: 175094

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost  | 16   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 2 – zmerna korozijska obremenitev  |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L   |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice                             | -20 °C...70 °C   |
| Material profila                                | gnetna aluminijeva zlitina   |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS  |
| Material držala                                 | POM  |