


Mejno stikalo SMEO-4U-K5-LED-24

Številka dela: 175401

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Zasnova | okrogla oblika |
| Odobritev | RCM Mark |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Merilno načelo | magnetni REED |
| Temperatura okolice | -20 °C...60 °C |
| Ponovljivost | 0.2 mm |
| Preklopni izhod | z bipolarnimi kontakti |
| Funkcija preklopnega elementa | vklopni kontakt |
| Čas vklopa | 0.5 ms |
| Čas izklopa | 0.03 ms |
| Največja preklopna frekvenca | 800 Hz |
| Največji izhodni tok | 500 mA |
| Največja preklopna zmogljivost DC | 10 W |
| Induktivni zaščitni tokokrog | prilagojeno tuljavam MZ, MY, ME |
| Odpornost proti kratkemu stiku | ne |
| Območje delovne napetosti DC | 12 V...27 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto | ne |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | odprt konec |
| Električni priključek 1, število polov/žil | 3 |
| Smer izhoda priključka | vzdolžno |
| Dolžina kabla | 5 m |
| Barva kableskega plašča | siva |
| Material kableskega plašča | TPE-U(PUR) |
| Način pritrditve | z opremo |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Teža izdelka | 130 g |
| Material ohišja | PET |

| Značilnost | Vrednost |
|---|------------------|
| Prikaz preklopnega stanja | Rumena LED-dioda |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...60 °C |
| Stopnja zaščite | IP67 |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |