

Vtič SEA-M12-5GS-PG7

Številka dela: 175487

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z navojno tulko
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	21.5 g
Električni priključek	5-polni Oblika A okrogli vtični spojnik M12x1 Vtič, raven/vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	60 V
Območje delovne napetosti AC	60 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Kabelski navojni priključek	Pg7
Dovoljen premer kabla	4 mm...6 mm
Prečni prerez priključka	0.75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PBT
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	cinkova tlačna litina nikljan
Material vtičnih kontaktov	Medenina prevleka iz belega brona