


# Priključni kabel KMP1-02-VI-6-5

Številka dela: 175585  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok VIMP-02, konfencioniran za štiri do šest ventilskih mest, dolžina 5 m.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 300$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	1.200 g
Električni priključek	25-polni Priključnica
Struktura kabla	13 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	10 mm
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren