


Priključni kabel KMP1-02-VI-6-10

Številka dela: 175586
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok VIMP-02, konficioniran za štiri do šest ventilskih mest, dolžina 10 m.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	2.188 g
Električni priključek	25-polni Priključnica
Struktura kabla	13 x 0,75 mm ²
Premer kabla	10 mm
Dolžina kabla	10 m
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren