

Glušnik UC-QS-8H

Številka dela: 175611

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	1
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pretok proti atmosferi	1500 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	60 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Teža izdelka	2.3 g
Pnevmatični priključek	QS-8
Material blažilnega vložka	PE
Material čepa za pritvitje	PE
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS