

Sklopka EAMC-65-90-XX-25

Številka dela: 176038

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 2	25 mm
Velikost	65
Nazivna dolžina	90 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	417 kgmm ²
Teža izdelka	535 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS