

# Priklop ventila CPV14-BS-5/3G-1/8

Številka dela: 176057

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/3, zaprt
Pnevmatični delovni priključek	G1/8
Delovni tlak	2.5 bar...10 bar
Nazivni premer	6 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Razpočni tlak	30 bar
Čas izklopa	30 ms
Čas vklopa	22 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Odpornost proti udarcem	30 g/11 ms v skladu z EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	190 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	cinkova tlačna litina