

Okrogli valj DSAQ-16- -PPV-Q

Številka dela: 176268

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak prečno na os valja, s kvadratno batnico.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 250 mm |
| Premer bata | 16 mm |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | Štirirobo vodilo |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Dolžina dušenja | 14 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 103,7 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 120,6 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 35 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 4,9 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 56 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 2,2 g |
| Pnevmatični priključek | M12x1 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |