


Okrogli valj DSAG-20- -PPV-Q-S2

Številka dela: 176328

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s kvadratno in skožno batnico.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 320 mm
Premer bata	20 mm
Navoj batnice	M8
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	17 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	158,3 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	188,5 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	79 g
Dodatek mase na 10 mm giba	7,2 g
Osnovna masa za 0 mm giba	138 g
Dodatek mase na 10 mm giba	3,9 g
Pnevmatični priključek	M20x1,5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno