


# Okrogli valj DSAG-20- -P-S6

Številka dela: 176330

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s toplotno obstojnimi tesnili do 120 °C.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 1 ... 320 mm   |
| Premer bata                               | 20 mm  |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja                           | dvosmerni  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 120 °C   |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 158,3 N  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 188,5 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 79 g   |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 7,2 g  |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 138 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 3,9 g  |
| Pnevmatični priključek                    | M20x1,5  |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu tesnil            | FPM  |
| Informacije o materialu ohišja            | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |