

# Okrogli valj DSAA-32- -P-Q

Številka dela: 176413

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak aksialno na os valja, s kvadratno batnico.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 500 mm
Premer bata	32 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Varovanje pred zasukom/vodilo	Štirirobo vodilo
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	415 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	483 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	222 g
Dodatek mase na 10 mm giba	15,4 g
Osnovna masa za 0 mm giba	312 g
Dodatek mase na 10 mm giba	8,9 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno