

Okrogli valj DSAQ-32- -PPV-Q

Številka dela: 176424

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak prečno na os valja, s kvadratno batnico.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 500 mm |
| Premer bata | 32 mm |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | Štiri robo vodilo |
| Obratovni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Dolžina dušenja | 19 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 415 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 483 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 222 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 15,4 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 312 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 8,9 g |
| Pnevmatični priključek | M26x1,5 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |