



Okrogli valj DSAH-40- -P-A-Q

Številka dela: 176472

FESTO

z ležajnim pokrovom za neposredno montažo, zapirni pokrov s priključkom za zrak prečno na os valja, s kvadratno batnico.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 500 mm |
| Premer bata | 40 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | Štirirobo vodilo |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 633 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 754 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 469 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 24 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 586 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 15,9 g |
| Pnevmatični priključek | M6 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo |