


Okrogli valj DSAH-63- -P-S6

Številka dela: 176594

FESTO

z ležajnim pokrovom za neposredno montažo, zapirni pokrov s priključkom za zrak prečno na os valja, s toplotno obstojnimi tesnili do 120 °C.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 500 mm |
| Premer bata | 63 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 120 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 1.682 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 1.870 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 1.137 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 43,9 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 1.397 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 24,8 g |
| Pnevmatični priključek | M8 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | FPM |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo |