


Nihajna prirobnica SUA-25-R3

Številka dela: 176885

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljubno
Različice	visoka stopnja zaščite pred korozijo
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	45 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina z zaščitno prevleko
Material sornika	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tulke	vzmetno jeklo
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material varovalke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material gredi	visoko legirano nerjavno jeklo