

Pritrditev s kotnikom CRHNC-40

Številka dela: 176938

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	188 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo