

# Razdelilnik Multipol MPV-E/A12-M8

Številka dela: 177670

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z DIN letvijo izbirno:
Teža izdelka	120 g
Električna priključna tehnika I/O	M8 3 poli
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Tokovna obremenljivost na vtično mesto	1 A
Tokovna obremenljivost	4 A
Stopnja zaščite	IP65 v montiranem stanju v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	ojačan PA6
Material Doze	medenina