


# Multipol-razdelilnik MPV-E/A08-M12

Številka dela: 177671  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Tokovna obremenitev na vtično mesto	4 A
Tokovna obremenitev	12 A
Vrsta zaščite	IP67 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka	200 g
Električna priključna tehnika, V/I	M12 5-polni
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Informacija o materialu, vtičnica	Med (medenina) cinkan
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacije o materialu oplášenja kabla	TPE-U(PU)