


Povezovalni kabel KMPV-SUB-D-15-5

Številka dela: 177673

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	DIN 41652
Oznaka linije	z opremo
Pogostost priključka	50
Teža izdelka	300 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	15
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2 x vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	15
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	15
Območje delovne napetosti DC	30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost	2.8 A
Odpornost proti udarni napetosti	1 kV
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	Standardno
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	82 mm
Premer kabla	8.2 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,2 mm
Zgradba kabla	15 x 0,25 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ²
Konci žil	topo odrezani
Stopnja zaščite	IP65

Značilnost	Vrednost
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Material kablskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kablskega plašča	siva
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material tesnil	CR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pozlačeno