


Povezovalni kabel KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Številka dela: 177676

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklopnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	18 g
Električni priključek	2 pola/3 poli doza, kotna oblika/vtič, kotna oblika štirikotna oblika/M8 x 1
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1 A
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	0.5 m
Lastnost voda	Standardno
Premer kabla	3.4 mm
Zgradba kabla	2 x 0,25 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kabelaškega plašča	TPE-U(PUR)
Material ohišja	PA
Material tesnil	TPE-O
Material vtičnih kontaktov	Bron
Material navojne tulke	Medenina, nikljana