


# Povezovalni kabel KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Številka dela: 177678

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikazovalnik preklonnega položaja       | LED                                                                                |
| Način pritrditve                         | na magnetni ventil s samoreznim vijakom                                            |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                                           |
| Teža izdelka                             | 54 g                                                                               |
| Električni priključek                    | 2 pola/3 poli<br>doza, kotna oblika/vtič, kotna oblika<br>štirikotna oblika/M8 x 1 |
| Nazivna delovna napetost DC              | 24 V                                                                               |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C         | 1 A                                                                                |
| Priključitev zaščitnega vodnika          | ni na voljo                                                                        |
| Dolžina kabla                            | 2.5 m                                                                              |
| Lastnost voda                            | Standardno                                                                         |
| Premjer kabla                            | 3.4 mm                                                                             |
| Zgradba kabla                            | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Stopnja zaščite                          | IP65                                                                               |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...50 °C                                                                     |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)     | v skladu z direktivo EU RoHS                                                       |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS                                                        |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                    |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                  |
| Material kablanskega plašča              | TPE-U(PUR)                                                                         |
| Material ohišja                          | PA                                                                                 |
| Material tesnil                          | TPE-O                                                                              |
| Material vtičnih kontaktov               | Bron                                                                               |
| Material navojne tulke                   | Medenina, nikljana                                                                 |