

Razdelilnik CQD-12/15/18/22

Številka dela: 177717

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	18.6 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...7 bar
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...15 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Nazivni pritezni moment	2.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Število izhodov	4
Število dovodnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	notranji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	POM