

# Cev iz umetne mase PQ-PA-12X1,5X3000

Številka dela: 177728

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	12 mm
Notranji Ø	9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...15 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okolice	-25 °C...75 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.051 kg/m
Barva	črna
Material gibke cevi	PA