

Cev iz umetne mase PQ-PA-15X1,5X3000

Številka dela: 177729

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|--------------------|
| Zunanji Ø | 15 mm |
| Notranji Ø | 12 mm |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.95 bar...15 bar |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -25 °C...75 °C |
| Temperatura okolice | -25 °C...75 °C |
| Teža izdelka glede na dolžino | 0.065 kg/m |
| Barva | črna |
| Material gibke cevi | PA |