

# Cev iz umetne mase PQ-PA-22X2X3000

Številka dela: 177731

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                          | Vrednost           |
|-------------------------------------|--------------------|
| Zunanji Ø                           | 22 mm              |
| Notranji Ø                          | 18 mm              |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.95 bar...15 bar |
| Skladnost z LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija                  | -25 °C...75 °C     |
| Temperatura okolice                 | -25 °C...75 °C     |
| Teža izdelka glede na dolžino       | 0.13 kg/m          |
| Barva                               | črna               |
| Material gibke cevi                 | PA                 |