

Cev
PQ-AL-12X1X3000
Številka dela: 177732

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	12 mm
Notranji Ø	10 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...15 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okolice	-30 °C...75 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.093 kg/m
Barva	srebrna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	gnetna aluminijeva zlitina