

**Cev**  
**PQ-AL-15X1X3000**  
Številka dela: 177733

**FESTO**



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	15 mm
Notranji Ø	13 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...15 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okolice	-30 °C...75 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.119 kg/m
Barva	srebrna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	gnetna aluminijeva zlitina