

Vpenjalna patrona KP-8-350

Številka dela: 178454

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Vrsta vpenjanja s smerjo delovanja	na obeh straneh Vpenjanje z vzmetjo, sprostitev s stisnjenim zrakom
Konstruktivna zgradba	Prevesne plošče
Različice	enostranska batnica
Delovni tlak	1 MPa 10 bar
Sprostilni tlak	0.3 MPa 3 bar
Okrogli material za vpenjanje	8 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Statična držalna sila	350 N
Teža izdelka	50 g
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material vzmeti	vzmetno jeklo
Material ohišja	Aluminij eloksiran
Material vpenjalnih čeljusti	medenina
Material bata	POM