

Vpenjalna enota KPE-25

Številka dela: 178469

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Vrsta vpenjanja s smerjo delovanja | na obeh straneh Vpenjanje z vzmetjo, sprostitvev s stisnjenim zrakom |
| Konstruktivna zgradba | Prevesne plošče |
| Različice | enostranska batnica |
| Delovni tlak | 1 MPa 10 bar |
| Sprostilni tlak | 0.3 MPa 3 bar |
| Okrogli material za vpenjanje | 25 mm |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...80 °C |
| Statična držalna sila | 5000 N |
| Teža izdelka | 2000 g |
| Material tesnil | NBR TPE-U (PU) |
| Material vzmeti | vzmetno jeklo |
| Material ohišja | Aluminij eloksiran |
| Material vpenjalnih čeljusti | medenina |
| Material bata | POM |