


Adsorpcijski sušilnik LDF-H2-G1/4-110

Številka dela: 178520

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Konstruktivna zgradba | Hladno-regeneracijski adsorpcijski sušilnik |
| Vstopni tlak 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Delovni medij | filtriran, nenaoljen stisnjen zrak |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU |
| Rosišče | -40 °C |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | 2.2.1 po DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | 2 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | 2 ... 50 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Masa izdelka | 6.500 g |
| Način pritrditve | s skožno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu ohišja | cinkova tlačna litina |