

Vpenjalna enota DADL-EL-Q11-50

Številka dela: 1796637

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Območje nastavljanja kota zasuka	62 stp...200 stp
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1610 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminij trdo eloksiran
Material pokrova ohišja	aluminij eloksiran
Material ležaja	Umetna masa
Material plošče	Aluminij eloksiran
Material vijakov	jeklo pocinkano
Način delovanja	enosmerno delovanje vlečno