

Držalo blažilnika DADP-ES-G6-12

Številka dela: 1812471

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	500 N
Največji pritezni moment	5.9 Nm
Teža izdelka	80 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrino pušo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material omejevalnega kotnika	gnetna aluminijeva zlitina eloksirano