


Mehast prisesek VASB-8-M5-NBR-CT

Številka dela: 183514

FESTO

s tesnilom OL.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Premer priseska	8 mm
Efektiven premer priseska	5,5 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	1,6 N
Pritrdilni navoj	M5
Pritrditev priseska	M5
Vakuumski priključek	M5
Trdota v Shore	73
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu priseska	TPE-U(PU)