

Vakuummeter

VAM-40-V1/0-1/8-CT

Številka dela: 183521

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Imenska velikost manometra | 40 |
| Lega priključka | Zadnja stran centrična |
| Zasnovan na osnovi standarda | DIN EN 837-1 |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Premaz |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Ustreza standardu | DIN EN 837-1 |
| Konstruktivna zgradba | Cevni manometer |
| Območje prikaza [bar] | -1 ... 0 bar |
| Območje prikaza [psi] | -14,5 ... 0 psi |
| Skala | Dvojna skala bar (zunanji) col hg (notranji) / psi (notranji) |
| Obratovalni tlak | -1 ... 0 bar |
| Delovni medij | sušen, filtriran in naoljen stisnjen zrak Vakuum |
| Faktor trajne obremenitve | 0,75 |
| Faktor izmenične obremenitve | 0,66 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP43 |
| Temperatura okolice | -40 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 63 g |
| Razred natančnosti mer | 2,5 |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu kontrolnega okenca | PC |