


# Vakuummeter

## VAM-63-V1/0-1/4-CT

Številka dela: 183522

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.  
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost manometra	63
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Zasnovan na osnovi standarda	DIN EN 837-1
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	DIN EN 837-1
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Območje prikaza [bar]	-1 ... 0 bar
Območje prikaza [psi]	-14,5 ... 0 psi
Skala	Dvojna skala bar (zunanji) col hg (notranji) / psi (notranji)
Obratovalni tlak	-1 ... 0 bar
Delovni medij	sušen, filtriran in naoljen stisnjen zrak Vakuum
Faktor trajne obremenitve	0,75
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura okolice	-40 ... 60 °C
Masa izdelka	112 g
Razred natančnosti mer	2,5
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu navojnega zatiča	visokolegirano jeklo, nerjavno
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PC