

# Kompaktni valj ADVU-5"- -P-A

Številka dela: 183630

FESTO


za brezdotično zaznavanje.  
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušta. Dobavljiv do 2011.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 16 "
Premer bata	5"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Obratovalni tlak	7,3 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	6.881 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	7.363 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	1.317 g
Dodatek mase na 10 mm giba	63 g
Osnovna masa za 0 mm giba	3.426 g
Dodatek mase na 10 mm giba	59 g
Pnevmatični priključek	NPT1/4-18
Obratovalni tlak [psi]	7,3 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje