

Manometer MA-23-6-R1/8

Številka dela: 183896

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Nazivna velikost manometra	23
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Faktor izmenične obremenitve	0.6
Razred merilne natančnosti	4
Stopnja zaščite	IP44
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbturna strani, na sredini
Pnevmatični priključek	R1/8
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za privitje	Medenina
Material ohišja	Medenina
Material opazovalnega okenca	PC
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	27 g
Številčnica	dvoja številčnica bar (zunaj) psi (znotraj)