

Magnetni ventil



MGTBH-5/2K-FR-NA

Številka dela: 183978

Izdelek, ki se opušča

s priključno shemo NAMUR po VDE/VDI 3845.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	44,5 mm
Normalni imenski pretok	400 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Imenska velikost	8 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	povraten
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
b vrednost	0,25
C-vrednost	3 l/sbar
Čas preklopa izključen	90 ms
Čas preklopa vključen	20 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Električni priključek	Priključnica Vijačna sponka M20x1,5
Priključek dihalne odprtine	notranji
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	NBR