


# Ventil za prednjo ploščo SV/O-3-PK-3X2

Številka dela: 184135

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2 x 3/2, zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	70 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	2.5 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:...]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	34 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Material tesnil	NBR