

Sklopka EAMC-B-19-24-6-6

Številka dela: 184265

FESTO

Za elektromehanski pogon s koračnim motorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	6 mm
Premer držala 2	6 mm
Velikost	19
Imenska dolžina	24 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,47 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	12 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS