



Ojačevalnik tlaka DPA-63-10

Številka dela: 184518

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	63 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Dvobatni ojačevalnik tlaka
Prikaz tlaka	G1/8 pripravljen
Izhodni tlak 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Območje regulacije tlaka	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Vstopni tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Napotek glede območja regulacije tlaka	Pri maksimalno napeti vzmeti regulatorja se največji izhodni tlak lahko preseže za 40 %.
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	6000 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS